

VARIOfit Palettenroller

Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 1210 x 810 mm, Ladehöhe 280 mm, Plattform offen, Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe und Befestigungsösen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz



VARIOfit

12 YEARS
WARRANTY



Artikelnummer: 226056

VARIOfit Paletten-Fahrgestell

Traglast 1200 kg

Palettenroller

- Traglast 1200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1210 x 810 mm
- Ladehöhe 280 mm
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Plattform offen
- Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe und Befestigungsösen
- Stahlkonstruktion, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
- Rad Ø 200 mm
- Mit Elastik-Bereifung auf Aluminium-Druckguss-Felge
- Naben mit Präzisions-Rillenkugellager
- 12 Jahre Garantie

Transportgerät	Transportroller	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rollertyp	Palettenroller	Durchmesser Rad	200 mm
Traglast	1200 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz
Euronorm	ja	Höhe	350 mm
Ladehöhe	280 mm	Länge	1270 mm
Ladeflächenlänge	1210 mm	Breite	870 mm
Ladeflächenbreite	810 mm	Material	Stahl
Plattform	offen	Oberfläche	pulverbeschichtet
Ladefläche Ausstattung	4 Fangecken als Aufsatzhilfe und Befestigungsösen	Farbe	anthrazitgrau // RAL7016
Bereifung	Elastik	Garantie	12 Jahre
Material Felge	Aluminium-Druckguss	Gewicht	35,5 kg
Radlager	Präzisions-Rillenkugellager		

Zubehör

149537		Schiebebügel für Paletten-Fahrgestell, Höhe x Breite 765 x 500 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
149538		Deichsel und Kupplung für Paletten-Fahrgestell, Höhe 680 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

769235		Palette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in schwarz
--------	---	---