



25101608

Ex Aluminium Ex leer

100 x 160 x 81 mm

Ex Aluminium Ex leer 100 x 160 x 81 mm

[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)

Technische Daten

Höhe	100 mm
Breite	160 mm
Tiefe	81 mm
Material	Aluminium
Materialgüte	DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)
Farbe	silbergrau (RAL 7001)
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
min. Temperatur	-55 °C
max. Temperatur	90 °C
Dichtung Material	VMQ-(Silikon)
Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV, SBG, SWB, SBGL
Zulassungen	ABS, ATEX, CCOE Indien, EAC (TR CU), EXPLOLABS, IECEx, INMETRO, ISCVE Ukraine, UL Ex

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	IN
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85369095
Gewicht	0.786 kg
GTIN	4250157915849

ETIM Klassifikation

ETIM 8 EC002503

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör



10011025
Montageplatte für 01.101608



10027001
Gelenk aussen / grau



10061008
Tragschiene TS 15 für 01.101608