


E70455



AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Splitter ye ProcessL



CE UK CA

| Einsatzbereich | | |
|------------------------------------|------|---|
| Ausführung | | AS-i |
| Elektrische Daten | | |
| Betriebsspannung | [V] | 26,5..31,6 DC |
| Ausgänge | | |
| Strombelastbarkeit Ausgänge gesamt | [A] | 2 |
| Umgebungsbedingungen | | |
| Umgebungstemperatur | [°C] | -30...80 |
| Schutzart | | IP 68; IP 69K |
| Zulassungen / Prüfungen | | |
| EMV | | EN 61000-6-2 |
| Mechanische Daten | | |
| Gewicht | [g] | 47 |
| Werkstoffe | | Metallteile: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung der Kontaktstifte: FPM; O-Ring: EPDM |
| Zubehör | | |
| Zubehör optional | | Drehmomentschlüssel; E70390 |
| Bemerkungen | | |
| Verpackungseinheit | | 1 Stück |


E70455



AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Splitter ye ProcessL

Elektrischer Anschluss



Anschluss

- 1: AS-i +
- 2: n.c.
- 3: AS-i -
- 4: n.c.
- 5: n.c.

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Anzugsdrehmoment: ...0,8 Nm