




TECHNICAL DATASHEET


Nom Produit <i>Product Name</i>		PE biosourcé 50 µm <i>Biobased PE 50 µm</i>
---	---	---



Sachets DE* / DE bags



Sachets SE* / SE bags



Rouleau / Bundle



Description / Description	
Largeur (mm) / Width	L (+2/+5 mm)
Profondeur (mm) Depth	P (+/- 4mm)
Voile (mm) / Lip	20 (+/- 5 mm)
Epaisseur (µm) / Thickness	50 µm (+/- 7% en poids moyen / +/- 7% in average weight)
Matière / Raw Materials	LDPE Biosourcé - 04 / Biobased LDPE - 04
Caractéristique / Characteristic	Fermeture intégrée / integrated closure
Liseré / Colour line	Oui: 3 liserés verts / yes: 3 green lines
Autres / Additional	

* DE = Double Extrusion / Double Extrusion ; * SE = Simple Extrusion / Single Extrusion

Article Article	L X P	Ø Trou TS/TA Ø Hole TS/TA	Conditionnement - Pièces/carton Packing – Pieces/box	Caisse (L x l x H) / poids brut * Carton size (L x W x H) / grossweight *	Contenance Maxi (ml) * Max capacity (ml) *
ITM010100	40 x 60	Ø TS 6 mm	1000 (10 rouleaux de 100 sachets DE) 1000 (10 bundles of 100 bags DE)	190 x 190 x 80 mm / 0,6 kg	15
ITM010101	50 x 70	Ø TS 6 mm	1000 (10 rouleaux de 100 sachets DE) 1000 (10 bundles of 100 bags DE)	190 x 190 x 80 mm / 0,8 kg	40
ITM010102	50 x 180	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	190 x 190 x 125 mm / 1,6 kg	120
ITM010103	60 x 80	Ø TS 8 mm	1000 (10 rouleaux de 100 sachets DE) 1000 (10 bundles of 100 bags DE)	190 x 190 x 125 mm / 1,2 kg	50
ITM010104	60 x 120	Ø TS 8 mm	1000 (10 rouleaux de 100 sachets DE) 1000 (10 bundles of 100 bags DE)	190 x 190 x 125 mm / 1,4 kg	100
ITM010105	60 x 220	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	190 x 190 x 190 mm / 1,8 kg	200
ITM010106	70 x 100	Ø TS 8 mm	1000 (10 rouleaux de 100 sachets DE) 1000 (10 bundles of 100 bags DE)	190 x 190 x 125 mm / 1,4 kg	100
ITM010107	70 x 170	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	190 x 190 x 190 mm / 1,9 kg	210
ITM010108	75 x 90	-	1000 (10 rouleaux de 100 sachets DE) 1000 (10 bundles of 100 bags DE)	190 x 190 x 125 mm / 1,4 kg	90
ITM010109	80 x 120	Ø TS 8 mm	1000 (10 rouleaux de 100 sachets DE) 1000 (10 bundles of 100 bags DE)	190 x 190 x 125 mm / 1,8 kg	170
ITM010110	85 x 180	Ø TS 8 mm Ø TA 4 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	190 x 190 x 190 mm / 2,4 kg	330
ITM010111	90 x 90	Ø TS 8 mm	1000 (10 rouleaux de 100 sachets DE) 1000 (10 bundles of 100 bags DE)	190 x 190 x 125 mm / 1,5 kg	130
ITM010112	90 x 100	-	1000 (10 rouleaux de 100 sachets DE) 1000 (10 bundles of 100 bags DE)	190 x 190 x 125 mm / 1,8 kg	150
ITM010113	100 x 100	Ø TS 8 mm	1000 (10 rouleaux de 100 sachets DE) 1000 (10 bundles of 100 bags DE)	190 x 190 x 125 mm / 1,8 kg	160
ITM010114	100 x 125	-	1000 (10 rouleaux de 100 sachets DE) 1000 (10 bundles of 100 bags DE)	190 x 190 x 190 mm / 2,1 kg	220
ITM010115	100 x 150	Ø TS 8 mm	1000 (10 rouleaux de 100 sachets DE) 1000 (10 bundles of 100 bags DE)	190 x 190 x 190 mm / 2,4 kg	320
ITM010116	100 x 200	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	290 x 256 x 140 mm / 2,9 kg	460
ITM010117	100 x 220	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	290 x 256 x 140 mm / 2,9 kg	550
ITM010118	100 x 250	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	290 x 256 x 140 mm / 3,4 kg	640
ITM010119	110 x 170	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	290 x 256 x 140 mm / 2,8 kg	420
ITM010120	110 x 300	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	290 x 256 x 140 mm / 4,5 kg	980

Article Article	L X P	Ø Trou TS/TA Ø Hole TS/TA	Conditionnement - Pièces/carton Packing – Pieces/box	Caisse (L x l x H) / poids brut * Carton size (L x W x H) / grossweight *	Contenance Maxi (ml) * Max capacity (ml) *
ITM010121	115 x 150	-	1000 (10 rouleaux de 100 sachets DE) 1000 (10 bundles of 100 bags DE)	190 x 190 x 190 mm / 2,8 kg	400
ITM010122	120 x 170	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	290 x 256 x 140 mm / 3,1 kg	470
ITM010123	120 x 180	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	290 x 256 x 140 mm / 3,3 kg	560
ITM010124	120 x 280	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	290 x 256 x 140 mm / 4,5 kg	1000
ITM010125	130 x 200	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	290 x 256 x 140 mm / 3,8 kg	600
ITM010126	130 x 320	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	290 x 256 x 200 mm / 5,5 kg	1350
ITM010127	140 x 170	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	290 x 256 x 140 mm / 3,8 kg	600
ITM010128	140 x 220	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	290 x 256 x 200 mm / 4,7 kg	970
ITM010129	150 x 180	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	290 x 256 x 200 mm / 4,1 kg	800
ITM010130	150 x 200	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	290 x 256 x 200 mm / 4,1 kg	920
ITM010131	150 x 220	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	290 x 256 x 200 mm / 4,5 kg	1050
ITM010132	150 x 320	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	290 x 256 x 200 mm / 6,1 kg	1800
ITM010133	160 x 220	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	290 x 256 x 200 mm / 4,5 kg	1200
ITM010134	160 x 280	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	290 x 256 x 200 mm / 5,8 kg	1650
ITM010135	180 x 250	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	290 x 256 x 200 mm / 5,5 kg	1600
ITM010136	180 x 280	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	390 x 390 x 200 mm / 6,2 kg	2000
ITM010137	180 x 350	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	390 x 390 x 200 mm / 7,5 kg	2700
ITM010138	200 x 200	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	390 x 390 x 200 mm / 5,9 kg	1400
ITM010139	200 x 250	Ø TS 8 mm Ø TA 4 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	390 x 390 x 200 mm / 7,1 kg	2100
ITM010140	200 x 300	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	390 x 390 x 200 mm / 7,9 kg	2700
ITM010141	200 x 300	Ø TS 8 mm Ø TA 4 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	390 x 390 x 200 mm / 7,9 kg	2700



Article Article	L X P	Ø Trou TS/TA Ø Hole TS/TA	Conditionnement - Pièces/carton Packing – Pieces/box	Caisse (L x l x H) / poids brut * Carton size (L x W x H) / grossweight *	Contenance Maxi (ml) * Max capacity (ml) *
ITM010142	220 x 280	Ø TS 8 mm Ø TA 4 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	390 x 390 x 200 mm / 7,2 kg	2750
ITM010143	220 x 320	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	390 x 390 x 200 mm / 8,5 kg	3400
ITM010144	230 x 300	Ø TS 8 mm Ø TA 4 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	390 x 390 x 200 mm / 8,8 kg	3500
ITM010145	230 x 320	Ø TS 8 mm Ø TA 4 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	390 x 390 x 200 mm / 9,8 kg	3600
ITM010146	250 x 320	Ø TS 8 mm Ø TA 4 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	390 x 390 x 200 mm / 10 kg	4200
ITM010147	250 x 350	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	390 x 390 x 200 mm / 10,2 kg	4800
ITM010148	250 x 350	Ø TS 8 mm Ø TA 4 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	390 x 390 x 200 mm / 10,2 kg	4800
ITM010149	270 x 400	Ø TS 8 mm Ø TA 4 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	390 x 390 x 200 mm / 12,5 kg	6400
ITM010150	280 x 400	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	390 x 390 x 200 mm / 13 kg	6500
ITM010151	300 x 400	Ø TS 8 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	390 x 390 x 250 mm / 15 kg	7500
ITM010152	300 x 400	Ø TS 8 mm Ø TA 4 mm	1000 (20 rouleaux de 50 sachets DE) 1000 (20 bundles of 50 bags DE)	390 x 390 x 200 mm / 15 kg	7500
ITM010153	350 x 450	Ø TS 8 mm Ø TA 4 mm	500 (10 rouleaux de 50 sachets SE) 500 (10 bundles of 50 bags SE)	390 x 390 x 200 mm / 9 kg	11600
ITM010154	400 x 500	Ø TS 8 mm Ø TA 4 mm	500 (10 rouleaux de 50 sachets SE) 500 (10 bundles of 50 bags SE)	480 x 285 x 175 mm / 11 kg	15500

* Valeurs données seulement à titre indicatif.

* Values only given as an indication.

TECHNICAL DATASHEET

Propriétés / properties

<p>Conditions de stockage <i>Storage conditions</i></p>	<p>Température: 16 à 24 °C / Temperature : 16 to 24 °C Taux d'humidité relative: 35 à 55 % / Relative humidity: 35 to 55 % Les marchandises doivent être stockées dans un environnement, propre, sec et exempt d'infestation et non exposées directement à de fortes chaleurs, lumières et odeurs. <i>The goods should be stored in a clean, dry environment and free from infestation, They should be protected against strong light, heat and odor.</i></p>
<p>Garantie <i>warranty conditions</i></p>	<p>12 mois à compter de la date du BL, sous réserve des conditions de stockage mentionnées ci-dessus. <i>12 months from the date of the BL, subject to the storage conditions mentioned above</i></p>
<p>Propriétés barrière <i>Barrier properties</i></p>	<p>O2: Faibles / Low H2O: Moyenne / medium</p>
<p>Aptitude au contact alimentaire <i>Food Contact</i></p>	<p> Aptitude au contact alimentaire / Suitable for food contact</p>
<p>Recyclabilité / Recyclability</p>	<p>Oui: selon consignes de tri en vigueur (Certification Cyclos HTP) <i>Yes: according to current sorting instructions (Cyclos HTP certified)</i></p> 
<p>Biosourcé / Biobased</p>	<p>Produit à partir de matières renouvelables (canne à sucre) <i>Produced from renewable materials (sugar cane)</i></p>

VALIDATION

Date : 07/01/2022