

SIMATIC S7, Diagnose-Repeater für PROFIBUS-DP, zur online-Diagnose der PROFIBUS-Leitung, DP-Norm-Slave bis 12 MBit/s, Schutzart IP20, fast-connect- Anschlussstechnik



Versorgungsspannung

Nennwert (DC)	24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	20,4 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V

Schnittstellen

PROFIBUS DP	
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	12 Mbit/s; 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	

- Betrieb, max.

95 %; bei 25 °C

Anschluss technik

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung

Terminalmodul

Ausführung des elektrischen Anschlusses für PROFIBUS-Leitungen

FastConnect-Schneidklemmtechnik, 10 Klemmzyklen möglich

Maße

Breite

80 mm

Höhe

125 mm

Tiefe

67,5 mm

Gewichte

Gewicht, ca.

300 g

letzte Änderung:

24.11.2020