

Rollcart Doppelstirnwandwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 2 Stirnwände (Vollwand), 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 157991



Rollcart Doppelstirnwandwagen

Traglast 500 kg

Doppelstirnwandwagen

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Ladehöhe 285 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 2 Stirnwände (Vollwand)
- Höhe x Länge x Breite 990 x 1370 x 800 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung



Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Wagentyp	Plattformwagen	Euronorm	ja
Plattformwagentyp	Doppelstirnwandwagen	Schiebebügel	2 Stück
Traglast	600 kg	klappbar	nein
Ladehöhe	285 mm	Sicherungsrand	nein
Ladeflächenlänge	1200 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	800 mm	Bereifung	TPE
Material Plattform	Holz	Durchmesser Rad	200 mm
Aufbauten	2 Stirnwände (Vollwand)	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
nestbar	nein	Höhe	990 mm
Material Gestell	Stahl	Länge	1370 mm
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet	Breite	800 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Gewicht	46 kg

Zubehör

158397		Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158398		Drahtkorb für Transportwagen, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Breite x Tiefe 225 x 520 x 195 mm
158403		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 600 kg, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158412		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158417		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 200 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158420		Schreibtafel, aus Holz, Hochformat für DIN A4
158421		Schreibtafel, aus Holz, Querformat für DIN A4
158422		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Vollgummi, Traglast 1200 kg, Rad Ø x Breite 200 x 50 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158425		Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

