


## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



## Beschreibung

## Werkstoff:

Vergütungsstahl.

## Ausführung:

vergütet auf 8 und brüniert.


## Hinweis:

Der Vorteil der Rhombusmuttern für T-Nuten liegt darin, dass sie von oben eingesetzt werden können. Sie sind besonders zweckmäßig bei langen T-Nuten oder wenn die Belegung des Maschinentisches das seitliche Einführen von Spannschrauben oder Muttern für T-Nuten nicht erlaubt.

## Anwendung:

Von oben einsetzen, dann drehen und auf Anschlag in der Nut achten.

## Zeichnungen



## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Nutbreite | B  | B1   | D   | H  | H1 |
|---------------|-----------|----|------|-----|----|----|
| 07080-105     | 6         | 10 | 5,6  | M5  | 8  | 4  |
| 07080-106     | 8         | 13 | 7,6  | M6  | 10 | 6  |
| 07080-108     | 10        | 15 | 9,7  | M8  | 12 | 6  |
| 07080-110     | 12        | 18 | 11,7 | M10 | 14 | 7  |
| 07080-210     | 14        | 22 | 13,5 | M10 | 16 | 8  |
| 07080-310     | 18        | 28 | 17,5 | M10 | 20 | 10 |
| 07080-112     | 14        | 22 | 13,7 | M12 | 16 | 8  |
| 07080-114     | 16        | 25 | 15,7 | M14 | 18 | 9  |
| 07080-116     | 18        | 28 | 17,7 | M16 | 20 | 10 |
| 07080-216     | 20        | 32 | 19,7 | M16 | 24 | 12 |
| 07080-316     | 22        | 35 | 21,5 | M16 | 28 | 14 |
| 07080-416     | 28        | 44 | 27,5 | M16 | 36 | 18 |
| 07080-118     | 20        | 32 | 19,7 | M18 | 24 | 12 |
| 07080-120     | 22        | 35 | 21,7 | M20 | 28 | 14 |
| 07080-124     | 28        | 44 | 27,7 | M24 | 36 | 18 |
| 07080-130     | 36        | 54 | 35,6 | M30 | 44 | 22 |
| 07080-136     | 42        | 65 | 41,5 | M36 | 52 | 26 |

