

Wilms chauffages électriques CH2000

Avec 2 niveau(x) de chauffage,
hauteur x longueur x largeur 260 x
205 x 130 mm, Niveau sonore de 50
dB, manutention facile avec
Poignée de transport, en noir/jaune

Numéro d'article: 243741



chauffages électriques

- Pour une utilisation en ateliers, entrepôts, garages et chantiers
- Avec 2 niveau(x) de chauffage
- Puissance de chauffage 1,2 - 2 kW, puissance de chauffage 95 m³/h
- hauteur x longueur x largeur 260 x 205 x 130 mm
- alimentation électrique bloc d'alimentation 230V/50 Hz
- indice de protection IP20 : corps étrangers > 12,5 mm, pas de protection des eaux
- Niveau sonore de 50 dB
- Avec thermostat d'ambiance intégré et ventilateur axial et groupe de chauffage céramique (PTC)
- manutention facile avec Poignée de transport
- en noir/jaune

fournitures de bureau	radiateur	alimentation	bloc d'alimentation 230V/50 Hz
type de radiateur	chauffages électriques	indice de protection IP	20 : corps étrangers > 12,5 mm, pas de protection des eaux
convient pour (secteurs)	ateliers, entrepôts, garages, chantiers	niveau sonore	50 dB
Niveaux de chauffage	2	couleur	noir/jaune
	1,2-2 kW	type de ventilateur	ventilateur axial, groupe de chauffage céramique (PTC)
	95 m³/h	équipement radiateur	thermostat d'ambiance
hauteur	260 mm	poignée	Poignée de transport
longueur	205 mm	Poids	2 kg
largeur	130 mm		