

BS-ROLLEN roulette fixe

force 2000 kg, bandage polyuréthane, diamètre x largeur 300 x 75 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 82 x 30 mm, jante en fer de fonte, fixation avec panneau, longueur x largeur 200 x 160 mm



BS ROLLEN®

Numéro d'article: 502889

BS-ROLLEN Roue pour fortes charges

Roulette fixe

roulette fixe

- force 2000 kg
- bandage polyuréthane
- diamètre x largeur 300 x 75 mm
- moyeu avec roulement à billes
- moyeu longueur x Ø 82 x 30 mm
- jante en fer de fonte
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 200 x 160 mm
- espacement des trous des vis 160x120 mm, Ø trou des vis 16 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	sans
type de roulettes	roues pour fortes charges	pare-fils	non
modèle	roulette fixe	hauteur totale	375 mm
charge	2000 kg	longueur de moyeu	82 mm
pneumatique	polyuréthane	trou de moyeu	30 mm
Ø de roue	300 mm	largeur de roue	75 mm
matériau de jante	fer de fonte	longueur de plaque	200 mm

roulement	roulement à billes	largeur de plaque	160 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	distance trou de vis	160x120 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	16 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
matériau de boîtier	acier	Poids	21,74 kg

Accessoires

502898



roue, force 2000 kg, bandage polyuréthane, diamètre x largeur 300 x 75 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 82 x 30 mm, jante en fer de fonte

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés