



2



1



3



4



5



6

Abbildungen  
1 + 2 mit  
Trennelementen  
(Zubehör)

Abbildungen  
3 – 6 mit  
Trennelementen  
und Gitterkorb  
(Zubehör)

## Tragfähigkeit 100 kg

### 1 + 2 Bürowagen, Basic

Mit 3 und 4 Etagen. Stabiler Vierkantröhrenrahmen, pulverbeschichtet ähnlich weißaluminium RAL 9006. MDF-Platten mit kunststoffbeschichteter Oberfläche in Buche-Dekor.

**Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.**

#### Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern, spurlose Vollgummireifen.

### 3 – 6 Bürowagen, Profi

Korpus aus Stahlblech, hochwertig pulverbeschichtet in Weißaluminium RAL 9006. Etagenböden aus MDF-Platte, kunststoffbeschichtet in Buche-Dekor mit ABS-Kante, Tragfähigkeit 30 kg.

#### Montierte Anlieferung

#### 3 Mit 3 Etagen und Fächerteilung

Mit fester Fächerteilung aus gekantetem Blech, pulverbeschichtet in Weißaluminium RAL 9006. Obere Etage 100 mm zurückversetzt, für leichte Bestückung und Entnahme.

#### 4 Mit 1 Schublade und 3 Etagen

Mit einer Schublade 50 mm hoch, 75%-Auszug mit Einzugsicherung, Tragfähigkeit 5 kg.

#### 5 Mit 3 Schubladen und 3 Etagen

Mit drei Schubladen 50 mm und 150 mm hoch, 75%-Auszug mit Einzugsicherung. Tragfähigkeit je 5 kg.

#### 6 Mit 4 Etagen und Fächerteilung

Mit fester Fächerteilung aus gekantetem Blech, pulverbeschichtet in Weißaluminium RAL 9006.

#### 3 – 6 Untere Etage mit Bohrungen im 32-mm-Raster für Trennelemente.

#### Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern, spurlose Vollgummireifen.

#### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

Artikel		1	2	3	4	5	6
<b>Tragfähigkeit</b>	kg	100	100	100	100	100	100
Tragfähigkeit je Etage	kg	60	60	30	30	30	30
Ladefläche Länge x Breite	mm	720 x 360	720 x 360	580 x 400	580 x 400	580 x 400	580 x 400
Etagenanzahl		3	4	3	3	3	4
Etagenhöhen	mm	170 / 550 / 935	170 / 405 / 1690	155 / 540 / 700	155 / 545 / 1000	380 / 765 / 1000	155 / 545 / 775
Schubladenzahl		–	–	–	1	3	–
Länge x Breite x Höhe	mm	770 x 405 x 1020	770 x 405 x 1690	625 x 420 x 760	690 x 460 x 1100	690 x 460 x 1100	690 x 420 x 1100
Rollen-Ø	mm	75	75	75	75	75	75
<b>Nr.</b>		<b>454 027 05</b>	<b>536 456 05</b>	<b>536 794 05</b>	<b>536 790 05</b>	<b>536 791 05</b>	<b>536 792 05</b> 37.-
<b>Zubehör</b>							
<b>Verstellbare Trennelemente</b>	<b>Nr.</b>	<b>454 028 05</b>	<b>454 028 05</b>	<b>536 795 05</b>	<b>536 795 05</b>	<b>536 795 05</b>	<b>536 795 05</b>
		1 + 2, 2er Set, 3 – 6, 5er-Set					