


Kunststoff-Umreifungsband

Länge x Breite 2000 m x 16 mm,
Rollenkern Ø 406 mm, bis zu einer
Krafteinwirkung von 2400 N
reißsicher, aus Polypropylen in
schwarz, gewaffelt und geprägt,
gewaffelt und geprägt



Artikelnummer: 100039



PP-Umreifungsband

Kunststoff-Umreifungsband

- Länge x Breite 2000 m x 16 mm
- Rollenkern Ø 406 mm
- bis zu einer Krafteinwirkung von 2400 N reißsicher
- aus Polypropylen in schwarz, gewaffelt und geprägt
- zu 100 % recycelbar
- gewaffelt und geprägt

Technische Details

Verpackungstyp	Umreifungsband	Stärke	0,6 mm
Material	Polypropylen	Reißfestigkeit	2400 N
Oberfläche	gewaffelt, geprägt	Länge	2000 m
Farbe	schwarz	Breite	16 mm
recycelbar	zu 100 % recycelbar	Gewicht	12 kg
Durchmesser Rollenkern	406 mm		

Zubehör

100041		Abrollgerät, für Polypropylenband, für Bandbreite 16 mm, für Rollen mit 406 mm Kern, Unterbau 2 Räder, aus Stahlblech in blau
100043		Verschlusshülse für Polypropylenband, passend für Bandbreite 16 mm
100051		Spann- und Verschlussgerät, für Polypropylenband / für leichte bis mittelschwere Packstücke, für Bandbreite 16 mm
100063		Abrollgerät, für Polypropylenband, für Rollen mit 406 mm Kern, Unterbau 2 Räder, aus Stahlblech in schwarz
103542		Verschlusshülse für Polypropylenband, passend für Bandbreite 16 mm
103548		Spann- und Verschlussgerät, für Polypropylenband, für Bandbreite 16 mm
503223		Spanngerät, für Polypropylenband, für Bandbreite 16 mm
503225		Verschlussgerät, für Bandbreite 16 mm
521529		Akku-Spann- und Verschlussgerät für PP-Umreifungsband, für Bandbreite 11 - 16 mm

Dazu passt auch ...

215672		Kantenschutzckecke, Aus Kunststoff in schwarz, recycelbar, Schenkelmaß 40 x 40 mm
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
223711		Kugelschreiber, Schreibfarbe blau, Strichstärke 0,32 mm, Schaft in transparent
227306		Sicherheitscutter, federbelastete Trapezklinge mit automatischem Klingenzug, Klingenzuglänge 58 mm, mit Ersatzklingenmagazin
531546		Paletten-Schutzfolie, Länge x Breite 1600 x 1200 mm, Aus 25 µm starkem Polyethylen, In transparent