

## BS-ROLLEN

### Bockrolle

Traglast 100 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 37 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 343266

### BS-ROLLEN Transportgeräterolle

#### Bockrolle

Bockrolle

- Traglast 100 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- spurlos
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben
- Durchmesser x Breite 125 x 37 mm
- Naben Länge x Ø 50 x 15 mm
- Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Gesamthöhe	155 mm
Rollentyp	Transportgeräterollen	Länge Nabe	50 mm
Bauform	Bockrolle	Nabenbohrung	15 mm

Traglast	100 kg	Radbreite	37 mm
Bereifung	Vollgummi	Lauffläche Eigenschaft	spurlos
Durchmesser Rad	125 mm	Länge Platte	105 mm
Material Felge	Stahlblech	Breite Platte	80 mm
Radlager	Rollenlager	Schraubloch Abstand	76x56/84x64 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben	Durchmesser Schraubloch	9 mm
Befestigungselement	Platte	Oberfläche Felge	verzinkt
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	1,02 kg
Fadenschutz	ja		

## Zubehör

343437		Rad, Traglast 100 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 37 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	---

## Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen