

KERN PFB 120-3

Schnellanzeigende Präzisionswaage mit komfortabler Bedienphilosophie - jetzt mit größerem Gehäuse für mehr Standsicherheit



Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	30 °C
Umgebungstemperatur (min.):	15 °C

Energieversorgung

Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH UK US

Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
------------------------	---------

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Präzisionswaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	375 x 280 x 275 mm
Bruttogewicht:	2,320 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1,230 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	210 x 315 x 90 mm
Abmessungen Windschutz (BxTxH):	124 x 119 x 80 mm

Gehäusematerial:	Kunststoff
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (d):	80

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	120000
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	5 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen ³ s	
Empfohlenes Justiergewicht:	100 g (F1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	3 mg
Reproduzierbarkeit:	1 mg
Tarierbereich:	120 g
Wägebereich [Max]:	120 g
Wägeeinheiten:	tl (HK) g bat mo tl (Cn) lb dwt ct tl (Tw) oz N dot t ozt
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	1,500 cm
-----------------------------	----------

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen ² (Labor):	2 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen ² (Normal):	20 mg
Zählaufösung:	60000

Funktionen

Kapazitätsanzeige:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Zählfunktion:	ja

KERN PFB 120-3



Schnellanzeigende Präzisionswaage mit komfortabler Bedienphilosophie - jetzt mit größerem Gehäuse für mehr Standsicherheit

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

