

Cascoo

Roue encastrable ESD

force 175 kg, avec bandage TPE,
diamètre 200 mm, moyeu avec
roulement à billes, longueur moyeu
59 mm, jante en polypropylène

Numéro d'article: 243605



Roue encastrable ESD

- force 175 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 200 mm
- moyeu avec roulement à billes
- longueur moyeu 59 mm
- jante en polypropylène

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polypropylène
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	roulement à billes
modèle	Roue	conducteur d'électricité	oui
charge	175 kg	frein	sans
pneumatique	TPE	longueur de moyeu	59 mm
Ø de roue	200 mm	Poids	0,67 kg

