

Bauer vatenbok

voor 3 x 60 liter vat, hoogte x breedte x diepte 455 x 1155 x 545 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 522634



Bauer vatenbok

vatenbok

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 3 x 60 liter vat
- hoogte x breedte x diepte 455 x 1155 x 545 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag



Technische details






opslagtype gevaarlijke stoffen	vatenbok	materiaal	staal
opslagplaats	onderdak	oppervlak	verzinkt
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdbaar	nee

capaciteit	3 x 60 liter vat	stapelbaar	nee
hoogte	455 mm	verrijdbaar	nee
breedte	1155 mm	gewicht	22 kg
diepte	545 mm		

Gerelateerde Producten

104841		verrijdbare opvangbak, voor 1 x 200 liter vat, opvangvolume 200 l, hoogte x breedte x diepte 615 x 800 x 800 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, duwbeugel, van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
104842		verrijdbare opvangbak, voor 1 x 200 liter vat, opvangvolume 200 l, hoogte x breedte x diepte 615 x 800 x 800 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, duwbeugel, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
104843		verrijdbare opvangbak, voor 1 x 200 liter vat, opvangvolume 200 l, hoogte x breedte x diepte 615 x 800 x 800 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, duwbeugel, van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw
104846		verrijdbare opvangbak, voor 1 x 200 liter vat, opvangvolume 200 l, hoogte x breedte x diepte 615 x 800 x 800 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, duwbeugel, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
104847		verrijdbare opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 200 l, hoogte x breedte x diepte 515 x 1200 x 800 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, duwbeugel, van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
104848		verrijdbare opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 200 l, hoogte x breedte x diepte 515 x 1200 x 800 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, duwbeugel, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
104849		verrijdbare opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 200 l, hoogte x breedte x diepte 515 x 1200 x 800 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, duwbeugel, van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw
104851		verrijdbare opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 200 l, hoogte x breedte x diepte 515 x 1200 x 800 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, duwbeugel, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
104860		draagrollen voor vatenbok, voor 3 x 60 liter vat, van staal vuurverzinkt, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

147751		platte PE-bodemopvangbak, voor 4 x 200 liter vat, opvangvolume 300 l, hoogte x breedte x diepte 150 x 1660 x 1260 mm, met PE-pallet
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen

504444



noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig,
opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm