

## Ballwagen

Traglast 150 kg, Höhe x Länge x Breite 1040 x 1000 x 610 mm, Aufbauten: 4 Wände (Drahtgitter), 2 Ladeklappen (1 oben, 1 frontal), faltbar im Leerzustand, Gestell galvanisch blau verzinkt, Mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 219899



## Ballwagen



Ballwagen

- Traglast 150 kg
- Höhe x Länge x Breite 1040 x 1000 x 610 mm
- Füllhöhe 870 mm
- Aufbauten: 4 Wände (Drahtgitter), 2 Ladeklappen (1 oben, 1 frontal), faltbar im Leerzustand
- Maschenweite 100 x 40 mm
- abschließbar
- Gestell galvanisch blau verzinkt
- Stahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Mit TPE-Bereifung



Transportgerät	Transportwagen	Aufbauten Funktion	faltbar
Wagentyp	Ballwagen	Drahtabmessung	100 x 40 mm
Material	Stahl	Deckel	ja
Traglast	150 kg	abschließbar	ja
Höhe	1040 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Länge	1000 mm	Bereifung	TPE
Breite	610 mm	Durchmesser Rad	100 mm
Füllhöhe	870 mm	Oberfläche	galvanisch verzinkt
Euronorm	nein	Gewicht	31 kg
Aufbauten	4 Wände (Drahtgitter), 2 Ladeklappen		

## Zubehör

244040		Trenngitter für Ballwagen, Länge 610 mm, Für Ballwagen, Aus Stahl galvanisch blau verzinkt
244041		Trenngitter für Ballwagen, Länge 840 mm, Für Ballwagen, Aus Stahl galvanisch blau verzinkt