

Werkstattwagen-Aufsatz

BT900

Höhe x Breite x Tiefe 369 x 920 x 474 mm, Schublade innen B x T 800 x 400 mm, 3 Schubladen, Verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium



Artikelnummer: 244262



Werkstattwagen-Aufsatz

- Geeignet als Erweiterung für Werkstattwagen der Serie
- Höhe x Breite x Tiefe 369 x 920 x 474 mm
- Traglast 415 kg
- Schubladen Höhe 3x75 mm
- Schublade innen B x T 800 x 400 mm
- Traglast je Schublade 45 kg
- 3 Schubladen
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Vollauszug 100 %
- Mit durchgehender Griffleiste
- Mit manuelle Schubladeneinzelverriegelung
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Robuste, doppelwandige Konstruktion
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016








Anthrazitgrau














- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006
Weißaluminium

Technische Details

Wagentyp	Werkstattwagen-Aufsatz	Schubladentraglast	45 kg
geeignet für (Anwendung)	als Erweiterung für Werkstattwagen der Serie \$\$	Auszugsführung Schublade	kugelgelagerte Teleskopschienen
Höhe	369 mm	Auszugsart	Vollauszug
Breite	920 mm	Auszug Schublade	100 %
Tiefe	474 mm	Auszugsperre	ja
Material	Stahl	Griff	durchgehender Griffleiste
Stabilität / Aussteifung / Verst	doppelwandig	abschließbar	ja
Arbeitsfläche Ausstattung	ohne Abdeckung	Schließsystem	Zylinderschloss
inkl. Werkzeug	nein	fahrbar	nein
Traglast	415 kg	Farbe Korpus	anthrazitgrau // RAL7016
Schubladen Anzahl	3 Stück	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schubladen Anzahl x Höhe	3x75 mm	Farbe Front	weißaluminium // RAL9006
Breite Schublade innen	800 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe Schublade innen	400 mm	Gewicht	32,26 kg

Zubehör

244272		Steckschlüsseleinsatz sechskant Einlage, 1/2" Steckschlüsseleinsatz sechskant 20-tlg. 20x40 Einlage
244273		Umschaltknarrensatz Einlage, 1/2" Umschaltknarrensatz 23-tlg. 20x40 Einlage
244274		Platzhalter Einlage, BASIC LINE EVA leere Einlage 20x40 cm, 2 Fächer
244276		Hammersatz Einlage, Hammersatz 3-tlg. 20x40 Einlage
244277		Sicherungsringzangen Einlage, Sicherungsringzangen 4-tlg. 20x40 Einlage
244278		Zangensatz Einlage, Zangensatz 4-tlg. 20x40 Einlage
244279		Gekröpfter Ringschlüsselsatz Einlage, Gekröpfter Ringschlüsselsatz 4-tlg. 20x40 Einlage

244280		Schlag Schraubendreher Einlage, Schlag Schraubendreher 5-tlg. 20x40 Einlage
244281		Feilensatz Einlage, Feilensatz 6-tlg. 20x40 Einlage
244282		Werkzeug Demontage Verkleidung Einlage, Werkzeug Demontage Verkleidung 6-tlg. 20x40 Einlage
244283		Schraubendreher Schlitz PH Innensechsk. Einlage, Schraubendreher Schlitz PH Innensechsk. 6-tlg. 20x40 Einlage
244284		Schraubendreher Schlitz Innensechsk. Einlage, Schraubendreher Schlitz Innensechsk. 6-tlg. 20x40 Einlage
244285		Lange Schraubendreher Einlage, Lange Schraubendreher TX 6-tlg. 20x40 Einlage
244287		Ringmaulschlüsselsatz Einlage, Ringmaulschlüsselsatz 7-tlg. 20x40 Einlage
244288		T-Griff Innensechskant Kugelkopf Einlage, T-Griff Innensechskant Kugelkopf 7-tlg. 20x40 Einlage
244289		T-Griff Einlage, T-Griff TX 7-tlg. 20x40 Einlage
244290		Verkleidungslösesatz Einlage, Verkleidungslösesatz 8-tlg. 20x40 Einlage
244291		Schraubendreher Schlitz PH Einlage, Schraubendreher Schlitz PH 8-tlg. 20x40 Einlage
244292		Schraubendreher Einlage, Schraubendreher TX 8-tlg. 20x40 Einlage
244293		Zangensatz Einlage, BASIC LINE EVA3 Zangen-Einlage, 20x40 cm, 8-tlg.