

PAVOY

Schubladenschrank

Basis Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1023 x 600 mm, 6 Schublade(n), Verschließbar mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 404246



PAVOY Schubladenschrank Basis Plus

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1023 x 600 mm
- 6 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 6x150 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 85 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschließbar mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035

Lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035
- Lichtgrau
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Schrantyp	Schubladenschrank	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Material	Stahlblech	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Höhe	1000 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	1023 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Tiefe	600 mm	abschließbar	ja
Schrank Ausstattung	Schubladen	Schließsystem	Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss
Schubladen Anzahl	6 Stück	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	6x150 mm	Griff	Griffleiste
Fronthöhe 150 mm	6 Stück	fahrbar	nein
Schubladentraglast	50 kg	Zertifizierung	GS // TÜV
Auszugsführung Schublade	kugelgelagert	Garantie	10 Jahre
Auszug Schublade	85 %	Gewicht	110 kg

Zubehör

404288		Trennbleche, mit 12 Fächern, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, Höhe x Breite 150 x 1023 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404303		Riffelgummi-Schrankauflage, Breite 1023 mm, Stärke 3 mm, In schwarz
404304		Riffelgummi-Matte, Breite x Tiefe 1023 x 525 mm, Stärke 3 mm, In schwarz
404307		Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Breite 1023 mm, Rückseite magnetisch

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau