

Artikelnummer: 129514

Kurzbeschreibung: Etagewagen met rooster

Langbeschreibung: Etagewagen met rooster: [ul] Vastgelaste staalconstructie Planken van mdf-houtmateriaal, antraciet Maaswijdte van de gaaswanden: 100x100x4 mm, achterwand: 200x150x5 mm Gepoedercoat in rood (RAL 3002) 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen Uitvoering inclusief 3 planken Oppervlak bodem (lxb): 1200 x 800 mm Oppervlak etages (lxb): 1200 x 740 mm Buitenafm. (lxbxh): 1400 x 800 x 1880 mm Hoogte handgreep Aantal bodemplanken / etageplanken: 1 / 3 Laadvermogen: 350 kg Laadvermogen per etagenplank: 50 kg Etagehoogte bodem-/etageplank: 280 / verstelbaar Wielen: rubber Wiel-afm.: 200 mm[ul]

