


Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS rund Segment-1 IP67 ww - schwarz



kwh/1000h:	0,88
Lumen:	3
Watt:	0,8
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Bodeneinbau Segmentstrahler mit 1 Segment
Voltage: DC 12V
Leistung: 0,75W
LED Lichtfarbe: ww 3000K
Helligkeit: 3lm
LED: 1 Stück high power
Abdeckung: gehärtetes Glas, belastbar bis 100Kg
Material: Alu+PC - schwarz
Schutzklasse: IP67
Größe: Ø 58,5mm, Höhe 92 mm
Einbaumaß: Ø 42mm
Anschlusskabel: 2*AWG22(2-polig) mit IP67 Stecker


Energieeffizienzklasse: B
kWh/1000h: 0,88

Merkmale

Merkmal	Wert
Ampere:	0.06
CC oder CV:	CV

Merkmal	Wert
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
Grösse:	58,5*92
LED - Gehäusefarbe:	schwarz
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	warmweiß
Lumen:	3
Schutzklasse:	IP67
Volt:	12
Gewicht:	0.3 Kg

Weitere Bilder



Zubehör

Art.-Nr.	Name
156522	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 10W
156529	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 20W
156531	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 30W
109456	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 3W IP67

Art.-Nr.	Name
109457	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 8W IP67
109458	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 30W IP67
109461	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 1m
109462	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 2m
109463	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 3m
109469	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub T-Stück IP67
109473	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Endkappe IP67
113976	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Anschlusskabel IP67 1m
178007	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub single color Dimmer IP67
109460	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Dämmerungssensor IP67
109471	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verteiler-Dose IP67