



## 2-in-1 Mini-DisplayPort-Adapter 4K

Mini-DisplayPort-Stecker auf HDMI/VGA-Buchse, passiv, schwarz

Part No.: [152709](#)

EAN-13: 0766623152709 | UPC: 766623152709

### Zum einfachen Anschluss einer Mini DisplayPort-Quelle an HDMI- oder VGA-Bildschirme

Der 2-in-1-Mini-DisplayPort-Adapter von Manhattan stellt schnell und bequem eine Verbindung zwischen Mini DisplayPort-Quellen und vorhandenen 4k-HDMI- und 1080p-VGA-Bildschirmen her. Als praktischer Ordnungshelfer, ist er einfach und schnell zu installieren und erfordert keine komplizierte Konfiguration oder Einrichtung. Dieses Gadget bietet eine platzsparende und integrierte Lösung zur Vermeidung von Kabelsalat und für einen aufgeräumten Schreibtisch.

#### Merkmale:

- 2-in-1-Adapter konvertiert ein Mini-DisplayPort-Signal in ein HDMI-Signal bei 4K@30Hz oder VGA bei 1080p@60Hz (nicht gleichzeitig)
- Liefert ein hochwertiges digitales Videosignal — ideal zum Anschluss einer Mini-DisplayPort-Quelle an ein HDMI- oder VGA-Display
- Unterstützt Deep Color, Anwendungen mit 3 Gbit/s Bandbreite und Auflösungen von 1080p (bis zu 1920 x 1200 mit VGA) oder 4K/UHD (3840 x 2160) mit HDMI
- Ermöglicht bei Monitor oder Fernseher den Anzeigemodus Gespiegelt oder Erweitert
- HDMI-Konfiguration unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K@30Hz (3840 x 2160) und unkomprimiertes Digital 5.1 Audio
- VGA-Konfiguration unterstützt Videoauflösungen von 1080p (bis zu 1920 x 1200); VGA unterstützt kein Audio
- Kompaktes Design vereinfacht den Anschluss und verhindert Kabelgewirr
- 3 Jahre Garantie

## Spezifikationen:

### Standards und Zertifikate:

- UL 20276
- DisplayPort v1.2
- FCC
- CE

### Anschlüsse

- 1 x 20-pol. Mini-DisplayPort-Stecker
- 1 x 19-pol. HDMI-Buchse
- 1 x 15-pol. VGA/HD15-Buchse
- Vernickelte Kontakte
- Vergossenes PVC- und ABS-Gehäuse

### Allgemein

- Unterstützt 8-bit- und 10-bit-Deep Color
- 3 Gbit/s Bandbreite
- Max. Single-Link-Range:  
3840 x 2160 (4K@30Hz) mit HDMI  
1920 x 1200 (1080p) mit VGA
- Unterstützt 1 Lane, direktional, 4 Leitungen
- Passiv

### Videoauflösungen:

- VGA: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200
- DTV/HDTV/UHDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

### Physische Details

- Kabellänge: 25 cm
- Gehäuse: 7,5 x 4 x 1,8 cm
- Gewicht: 48 g
- Gehäuse: Kunststoff

### Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 - 40°C
- Lagertemperatur: -20 - 60°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 0 - 80%

### Systemvoraussetzungen:

- Windows XP/Vista/7/8.1/10, Linux oder Mac 9.x/10.x oder höher

### Lieferumfang

- 2-in-1 Mini-DisplayPort-Adapter 4K
- Kurzanleitung

