



Beschrijving:

Slangaansluitingen met buitenschroefdraad en zeskant R 3/4" x 1" (R 3/4" x 25 mm) uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen (HD-PE), natuurlijke kleur voor het aansluiten van sla

- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- met buisschroefdraad $\varnothing d2 = R 3/4"$ - buitenschroefdraad
- Tuit buiten- $\varnothing d3 = 25$ mm resp. 1" (bevestigingsbereik)
- $l = 67$ mm
- Sleutelwijdte $sw = 32$ mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	541500
GTIN	4007228702248
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	10

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,02

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	10
D x B x H (mm)	250 x 250 x 170

Brutogewicht VE kg	0,2
--------------------	------------

Pallet

Aantal kartonnen	144
Aantal lagen	8
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 1,51

Kartonnen dozen per laag	18
Gewicht (kg)	308,0