


BLACK BULL

écran de protection

S-line

hauteur x largeur x profondeur 200 x 1880 x 100 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune



Numéro d'article: 273985



écran de protection

- hauteur x largeur x profondeur 200 x 1880 x 100 mm
- en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune

Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	profondeur	100 mm
équipement de sécurité	protection anti-collision	type de fixation	
type de protection anti-collision	écran de protection	matériau	acier
convient pour (application)		surface de protection anti-collision	avec revêtement en plastique
hauteur	200 mm	couleur de la protection anti-collision	jaune
largeur	1880 mm	Poids	12,5 kg

Cela s'adapte aussi ...

221310		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en orange fluo, taille taille unique
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
224763		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai de voirie, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 600 mm, manche bois, pour tous types de saleté sur sols rugueux
227878		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 46, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge
235589		tapis de travail, tapis, hauteur x longueur x largeur 12,7 x 1520 x 910 mm, En caoutchouc avec surface perforée coloris noir, antidérapant
235625		nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts
242154		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, Ø 180 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 93 x 80 mm