

Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R R/L

Handbohrmaschine EHB 32/4.2

Rechts/Links
umschaltbar



Ø 32
in Stahl

2



Ø 32
in Stahl

4

Die Drehmomentstarken

ANWENDUNG:

- Hand- oder ständergeführtes Bohren in Holz, Aluminium, Stahl
- **Schrauben und Gewindeschneiden (EHB 32/2.2 R R/L Rechts-/Linkslauf und Drehmomentregelung)**
- Antriebsmotoren für Spezialanwendungen
- Metall- und Holzbaubetriebe, Schlossereien, Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau

MERKMALE:

- Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung (EHB 32/2.2 R R/L) – maximaler Schutz der Maschine
- Drehmomentregelung, Drehzahlregelung und -konstanthaltung (EHB 32/2.2 R R/L) – optimale Einstellmöglichkeit auf Material und Bohrdurchmesser
- Mechanische Sicherheitskupplung – Schutz des Bedieners
- Morsekegelaufnahme – vielseitige Werkzeugaufnahme



TECHNISCHE DATEN

EHB 32/2.2 R R/L

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.800 W |
| Nennspannung | 230 V ~ |
| Nenndrehzahl | 60-140/200-470 min ⁻¹ |
| max. Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl | 100/60/32 mm |
| Rechts-/Linkslauf | ja |
| Werkzeugaufnahme | MK 3 |
| Spannhalsdurchmesser | 65 mm |
| Gewicht | 6,4 kg |

Bestellnummer 0152H000

Lieferumfang im Karton
inkl. Austreibkeil MK 3

TECHNISCHE DATEN

EHB 32/4.2

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.700 W |
| Nennspannung | 230 V ~ |
| Nenndrehzahl | 110/175/245/385 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl | 215/330/460/680 min ⁻¹ |
| max. Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl | 100/60/32 mm |
| Rechts-/Linkslauf | nein |
| Werkzeugaufnahme | MK 3 |
| Spannhalsdurchmesser | 65 mm |
| Gewicht | 6,9 kg |

Bestellnummer 0154A000

Lieferumfang im Karton
inkl. Austreibkeil MK 3

