

## BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 100 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 75 x 23 mm, naaf met kogellager, centrale rem, velg van kunststof, bevestiging met ruggat, Ø 10,2 mm

BS ROLLEN



Artikelnummer: 139517

## BS-ROLLEN Apparaatwielen

### Zwenkwiel met rem

zwenkwiel

- draagvermogen 100 kg
- met kunststof-banden
- diameter x breedte 75 x 23 mm
- naaf met kogellager
- centrale rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met ruggat, Ø 10,2 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen, uitlading 33 mm

## Technische details

transporttechniek	rollen	materiaal behuizing	staal
roltype	apparaatwiel	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
bouwmodel	zwenkwiel	rem	centrale rem
draagvermogen	100 kg	draadvangkappen	nee
banden	kunststof	totale hoogte	99 mm
wiel-ø	75 mm	wielbreedte	23 mm
materiaal velg	kunststof	uitlading	33 mm

wiellager	kogellager	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeed
bevestigingselement	ruggat	kleur velg	zwart
elektrisch geleidend	nee	gewicht	0,46 kg
ruggat	10,2 mm		

### Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken