

Rollcart handtrekwagen

draagvermogen 700 kg, laadvlak
lengte x breedte 1200 x 800 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislipoppervlak, Waterdicht,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 4 wielen, wielen met
TPE-banden op kunststof-velg



Artikelnummer: 158257

Rollcart Handtrekwagen

Draagvermogen 700 kg

handtrekwagen

- draagvermogen 700 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- laadhoogte 410 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislipoppervlak, Waterdicht
- stuurkrans kogelgelagerd
- schaarwissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie
- met veiligheidsgreep
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 4 wielen
- wielen met TPE-banden op kunststof-velg
- wielstand rechthoekig

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal platform	zeefdrukplaat
type wagen	handtrekwagen	oppervlak platform	antislip
draagvermogen	700 kg	platform uitvoering	Waterdicht

constructies	geen	wagen uitrusting	excl. uitrusting
lengte laadvlak	1200 mm	wielen aantal/soort	4 wielen
breedte laadvlak	800 mm	banden	TPE
laadhoogte	410 mm	materiaal velg	kunststof
materiaal	staal/hout	wiellager	groefkogellager
sturing	stuurkrans kogelgelagerd	wielstand	rechthoekig
stuurstang	ja	type rem	automatische rem
dissel	schaardissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie	rem functie	werkt op de voorwielen
veiligheidsgreep	ja	oppervlak onderstel	m. poedercoating
lengte	1200 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	800 mm	gewicht	68 kg
euronorm	nee		