

ZARGES werkbordes

basismodule B, bordes van aluminium, bordes hoogte 400 mm, 2 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)

Artikelnummer: 203411



10 YEARS WARRANTY



ZARGES Modulaire werkbordessen

Basismodule

werkbordes








- basismodule B
- bordes van aluminium
- bordes hoogte 400 mm
- 2 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- trede breedte x diepte 550 x 250 mm
- gewicht 5,2 kg
- conform DIN EN 131, conform DGUV 208-016 (voormalig BGI 694)
- 10 jaar garantie

Technische details




stijgtechniek	werkbordes	materiaal bordes	aluminium
module	basismodule B	veiligheidsbeugel	nee
hoogte sokkel	400 mm	verrijdbaar	nee

treden aantal	2	in-/uitklapbaar	nee
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	garantie	10 jaar
diepte trede	250 mm	norm	DIN EN 131 // DGUV 208-016 (voormalig BGI 694)
breedte treden	550 mm	gewicht	5,2 kg

Gerelateerde Producten

203412		werkbordes, aanbouwmodule C, bordes van aluminium, bordes hoogte 400 mm, 1 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
203413		werkbordes, aanbouwmodule D, bordes van aluminium, bordes hoogte 600 mm, 1 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
203414		werkbordes, aanbouwmodule E, bordes van aluminium, bordes hoogte 800 mm, 1 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
203415		werkbordes, aanbouwmodule F, bordes van aluminium, bordes hoogte 990 mm, 1 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
203422		overstapmodule voor modulair werkbordes, lengte 1 m
203725		wielenset, voor werkbordes
203726		bodemhoek voor modulair werkbordes

Dit past ook bij ...

524130		jaloeziedeurkast, hoogte x breedte x diepte 1980 x 1000 x 430 mm, 5 ordnerhoogten, romp met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating
526691		dossierstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 1850 x 3008 x 304 mm, veldlast 600 kg / vaklast 80 kg, 3 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
531194		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, laadvlak lengte x breedte 735 x 475 mm, platform van staal met rubber laag, opbouw 1 kopwand (open), duwbeugel in-/uitklapbaar, onderstel met slijtvaste kunststof coating in zilverkleurig, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem, met massief rubber-banden