ZARGES

Alu-Kastenwagen

W 171

Ladefläche Länge x Breite 900 x 500 mm, Inhalt 350 I, Höhe x Länge x Breite 980 x 950 x 550 mm, Aufbauten: 4 Wände, 1 Längswand klappbar, mit Gummi-Bereifung



Artikelnummer: 146499







ZARGES Alu-Kastenwagen W 171

Alu-Kastenwagen

- Ladefläche Länge x Breite 900 x 500 mm
- Inhalt 350 I
- Höhe x Länge x Breite 980 x 950 x 550 mm
- Aufbauten: 4 Wände, 1 Längswand klappbar
- Wände mit umlaufenden Sicken
- Aluminiumkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit Gummi-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern

Technische Details			
Transportgerät	Transportwagen	Aufbauten Funktion	1 Längswand klappbar
Wagentyp	Kastenwagen	Wand Ausstattung	umlaufende Sicken
Material	Aluminium	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Ladeflächenlänge	900 mm	abschließbar	nein
Ladeflächenbreite	500 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Höhe	980 mm	Bereifung	Gummi
Länge	950 mm	Radlager	Rollenlager
Breite	550 mm	Durchmesser Rad	125 mm
Inhalt	350 I	Rad Ausstattung	Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern
Euronorm	nein	Radanordnung	rechteckig
Aufbauten	4 Wände	Gewicht	20,5 kg

Zubehör

146502



Scharnierdeckel, für Kastenwagen Länge x Breite 950 x 550 mm, Deckel mit Gurtband und 2 Verschlüssen, aus Aluminium