

Großbehälter

Höhe x Länge x Breite 760 x 800 x 1200 mm, Inhalt 470 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, mit Verstärkungsrippen, Boden geschlossen, 4 FüÙe



Artikelnummer: 525066

GroÙbehälter

GroÙbehälter

- Höhe x Länge x Breite 760 x 800 x 1200 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 600 x 710 x 1100 mm
- Inhalt 470 l
- Aus Polyethylen in grau
- Wände geschlossen, mit Verstärkungsrippen
- Boden geschlossen
- 4 FüÙe
- Geeignet für Schüttgüter aller Art
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C

Technische Details

Behältertyp	GroÙbehälter	Bodenkonstruktion	geschlossen
geeignet für (Produkt/Material)	Schüttgüter aller Art	Traglast dynamisch	450 kg
Euronorm	ja	Traglast statisch	4500 kg
Inhalt	470 l	stapelbar	ja
Höhe	760 mm	faltbar	nein
Innenhöhe	600 mm	unterfahrbar	ja
Länge	800 mm	Unterbau	4 FüÙe
Innenlänge	710 mm	Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +60 °C
Breite	1200 mm	Lebensmittelgeeignet	ja

Innenbreite	1100 mm	Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Material	Polyethylen	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Stabilität / Aussteifung / Verst	Verstärkungsrippen	Farbe	grau
recyclbar	ja	Mindestmenge	1
Wandkonstruktion	geschlossen	Gewicht	31 kg
Wand Ausstattung	Verstärkungsrippen		

Zubehör

230143		Scharnierdeckel, Aus Polyethylen, Für Großbehälter mit 470 l Inhalt, für Behälter Länge x Breite 1200 x 800 mm
525075		Stülpdeckel, Aus Polyethylen, Für Großbehälter mit 470 - 695 l Inhalt, Breite x Tiefe 1200 x 800 mm, in grau

Dazu passt auch ...

240194		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium