



Registrador de datos, Tipo: 175T2



Datos de pedido

Número de pedido	474180 175T2
GTIN	4029547011092
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Registrador de datos de 2 canales, resistente, compacto, provisto de pantalla con iluminación de fondo de gran tamaño. Memoria interna para 1 millón de valores de medición. Seguridad de datos elevada, incluso con la pila gastada. Ciclo de medición ajustable entre 10 segundos y 24 horas. Vida de la pila ≥ 3 años (ciclo de medición 15 min, 25 °C). Dos interfaces estándar (mini USB y tarjeta SD) para programar y leer el registrador con facilidad mediante conexión directa con un PC. Conexión para 1 sensor de temperatura externo (tipo NTC).

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye soporte mural, cerradura, 3 pilas n.º 081561 tam.LR3 y certificado de calibración, software ComSoft Basic V5 disponible para descargar de forma gratuita.

Partes opcionales:

Cable USB 474183 tam. USB. Sensor de temperatura (tipo NTC) bajo petición.

Descripción técnica

Hoja de datos

Altura	30 mm
Clase de protección IP	IP 65
Gama de medición de la temperatura (sensor externo)	-40 – 120 °C
Anchura	55 mm
Tipo de palpador externo	NTC
Denominación del fabricante	175 T2
Límite de error de temperatura (sensor interno)	±0,5 °C
Límite de error de temperatura (sensor externo)	±0,3 °C
Gama de medición de la temperatura (sensor interno)	-35 - 55 °C
Longitud	89 mm
Calibración	I9
Cantidad de pilas contenidas	3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Suministro de energía	con pilas
Interfaz	Interfaz USB
Tipo de producto	Registrador de datos

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/474180-175T2>