

# KERN CXB6K2NM

Einsteigermodell ins Profi-Zählen, auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung 30.000 Punkte



Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 2 g  
(Normal):

|                  |       |
|------------------|-------|
| Referenzgewicht: | ja    |
| Zählauflösung:   | 30000 |

## Funktionen

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Summenspeicherfunktion: | ja |
| Zählfunktion:           | ja |

## Umgebungsbedingungen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit (max.):    | 85 %   |
| Luftfeuchtigkeit (min.):    | 15 %   |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |

## Energieversorgung

|   |                        |
|---|------------------------|
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):  | 60 h                   |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 200 h                  |
| Akkuladezeit:                             | 8 h                    |
| Eingangsspannung:                         | 220 V - 240 V AC 50 Hz |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang:         | EURO                   |

## Dienstleistungen

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| DAkkS-Kalibrierschein:       | 963-128 |
| Eichung:                     | 965-228 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-248 |

## Kategorie

|                |           |
|----------------|-----------|
| Kategorie:     | Waagen    |
| Marke:         | KERN      |
| Produktgruppe: | Zählwaage |

## Verpackung & Versand

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 380 x 400 x 185 mm |
| Bruttogewicht:                  | 4,400 kg           |
| Lieferzeit:                     | 24 h               |
| Nettogewicht:                   | 4 kg               |
| UN-Nummer (Gefahrgut):          | 2800               |
| Versandart:                     | Paketdienst        |

## Bauform

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 300 x 330 x 110 mm |
| Drehbare Fußschrauben:       | ja                 |
| Gehäusematerial:             | Kunststoff         |
| Libelle:                     | ja                 |
| Material der Wägeplatte:     | Edelstahl          |
| Wägefläche (BxT):            | 300 x 225 mm       |

## Messsystem

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Ablesbarkeit [d]:                   | 2 g    |
| Anwärmzeit:                         | 10 min |
| Auflösung:                          | 3000   |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 6 g    |

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 2 s

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Empfohlenes Justiergewicht: | 6 kg (M1)                       |
| Justiermöglichkeiten:       | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität:                 | 4 g                             |
| Reproduzierbarkeit:         | 2 g                             |
| Tarierbereich:              | 6 kg                            |
| Wägebereich [Max]:          | 6 kg                            |
| Wägeeinheiten:              | g kg                            |
| Wägesystem:                 | Dehnungsmessstreifen            |

## Anzeige

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 1,800 cm |
|----------------------|----------|

## Eichtechnische Daten

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Eichklasse:                          | III     |
| Eichung im Werk möglich:             | ja      |
| Eichwert [e]:                        | 2 g     |
| Eichzulassung nach 2014/31/EU:       | ja      |
| Mindestlast [Min]:                   | 40 g    |
| Periodische Nacheichung für Italien: | 969-112 |

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 200 mg  
(Labor):

# KERN CXB6K2NM

Einsteigermodell ins Profi-Zählen, auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung 30.000 Punkte



## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

