

PRODUKTSPEZIFIKATION – PRODUKTGRUPPE SCHUTZHANDSCHUHE

Produktname	SEMPERGUARD Nitril Xpert puderfrei
Kennzeichnung	alle Informationen auf der Spenderbox
Form	flach, beidseitig verwendbar
Material	Nitril (NBR)
Innenausführung	puderfrei
Farbe	blau
Rand / Oberfläche	Rollrand / texturiert

Größe	Länge	Artikelnummer
S (6-7)	Median 240 mm	8167 80633
M (7-8)	Median 240 mm	8167 80635
L (8-9)	Median 240 mm	8167 80637
XL (9-10)	Median 240 mm	8167 80639

Verpackung / Transportmenge:	Spenderbox (SB) S, M, L (nach Gewicht)	100 Stk
	Spenderbox (SB) XL (nach Gewicht)	90 Stk
	Transportkarton (TK)	10 SB
	Container TEU	1.187 TK
	Container FEU	2.456 TK
	Container FEU High Cube	2.730 TK


Verpackungsdimensionen:	[mm]		
	Breite	Länge	Höhe
Dispenserbox	125	245	74
Transportkarton	255	385	255

Wanddicke (doppelt gemessen)	Finger: min. 0,25 mm (AQL 4.0)	Handfläche: min. 0,25 mm (AQL 4.0)	Schaft: min. 0,16 mm (AQL 4.0)
--	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Lagerung	Vor Sonnenlicht, Ozon und Feuchtigkeit schützen. Wir empfehlen die Lagerung im Dunkeln bei 10°C - 30°C und 60% - 80% rel. Luftfeuchtigkeit. Haltbarkeit siehe Spenderbox und Transportkarton.
-----------------	---


Achtung: Dieses Produkt enthält Beschleuniger und kann allergische Reaktionen auslösen!

Potenzielle allergene Inhaltsstoffe: (für weitere Informationen wird eine aktuelle Rezeptur auf Anfrage ausgegeben)	Dithiocarbamat	pH-Wert:	3,5 – 9,5
		Restpuder:	≤ 2 mg / Handschuh




Reißfestigkeit (vor -/ nach Alterung)	14 MPa / 14 MPa	Dieses Produkt entspricht der Verordnung 1935/2004.	
Dehnung (vor -/ nach Alterung)	500% / 400%		

Qualitätsstandard	ISO 9001		
Konformität zur Richtlinie	CE Cat. III gegen komplexe Risiken gem. 89/686/EWG		
Baumusterprüfung durchgeführt	IFA – Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (notifizierte Stelle 0121)		
Konformität zu Normen	EN 420 EN 455	EN 374-2: spezifiziertes Niveau 2 – AQL 1,5 Niveau 3: AQL 0,65 (G1) Niveau 2: AQL 1,5 (G1) Niveau 1: AQL 4,0 (S4)	EN 374-3: Leistungsstufe 6 Natriumhydroxid 40 %

Verpackungsspezifikation	letzte Version von Approbation SEMPERGUARD(EU)-NPI-03T.pdf
---------------------------------	--



Customer approval:

Erstellt (PM/DM2):  Mag. M. Schirmbrandt	Geprüft (QM/DM):  DI B. Sebauer	Freigegeben (DL/DM):  DI C. Eichler
--	---	---