

PRODUKTDATENBLATT

RS38

PROLINE ●●●○


●●●●○ Lebensdauer

Form 27



- Angenehmes Schleifverhalten
- Hohe Standzeit
- Hohe Zerspanungsleistung

Leistungsstarke Schrupscheibe mit hoher Zerspanung, guter Standzeit und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.



Typenbezeichnung	RS38
Artikelbezeichnung 1	Schrupscheibe
Artikel-Nr.	200432
GTIN	4011890002391
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,171 kg
Produktabmessung	115 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	7,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schrupscheibe
Form Kurzversion	Form 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A24S8BF1339
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044575
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	210 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	4,275 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE