


Seppelfricke SEPP Servo Stopfen a G1/4" (DN8)

- Messing
- selbstdichtend

SEPP DIN-Basis Freistromventile mit Innengewinde, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Schallschutz geprüft: Armaturengruppe 1 nach DIN 4109 bis einschließlich DN 32. Dimension DN 15 bis DN 50. Mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1 oder Lötanschluß. Mit Nockenflächen, mit oder ohne Entleerung, mit steigendem oder nichtsteigendem SEPP Servo Oberteil mit doppelter O-Ring Abdichtung. Dauerhaft leichtgängig und wartungsarm. Als Freistromventil, KFR-Ventil oder Rückflussverhinderer erhältlich.

Produktanwendung:

Trinkwasser



Nummer 0033468

Type 4968

Produkteigenschaften

Werkstoff

Messing