

KERN

balance de table


WTB 10K-3N

non étalonnable, plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 263 x 203 mm, plage de pesage entre 15 kg, Lisibilité par incréments de 2 g

Numéro d'article: 235927



KERN








KERN balance de table WTB 10K-3N

- non étalonnable
- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 263 x 203 mm
- plage de pesage entre 15 kg
- Lisibilité par incréments de 2 g
- Avec les fonctions réglage (CAL), étalonnage, changement d'unité de pesage
- équipé de affichage LC avec deuxième affichage au dos
- indice de protection IP65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
- alimentation électrique par bloc d'alimentation CA 110-230V
- volume de livraison : capot de protection inclus

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|---|
| type de balance | balance de table | alimentation | bloc d'alimentation CA 110-230V |
| étalonnable | non | équipement balance | affichage LC avec deuxième affichage au dos |
| matériau de plateforme | acier inoxydable | fonction de comptage des pièces | non |
| largeur de plateforme | 263 mm | étalonnage | oui |
| profondeur de plateforme | 203 mm | volume de livraison | capot de protection inclus |
| plage de pesage | 15 kg | Numéro d'enregistrement DEEE | DE80821200 |
| lisibilité | 2 g | Type d'appareil DEEE | petit appareil CAT 5 |
| balance fonctions | réglage (CAL), étalonnage, changement d'unité de pesage | Marque selon le registre allemand | KERN |
| indice de protection IP | 65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions | Poids | 4 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 216459 |  | ruban d'emballage PVC, support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 65 µm, en marron |
| 217145 |  | dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal |
| 221342 |  | bac compartimentable en carton, capacité 5,7 l, hauteur x largeur x profondeur 110 x 200 x 305 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft |
| 231458 |  | caisse carton repliable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieur 290 x 185 x 85 mm, tablette automatique, verrouillable avec fermeture auto-adhésive |
| 235833 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 102 x 100 mm, capacité 0,5 l, en polypropylène en bleu |