

Feuille de données du produit



Article N°: 2503B Chariot à dossier de poussée

Equipements de manutention



Système modulaire. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en tôle d'acier soudé de niveau dans l'armature. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Longueur de surface utile (mm)	1200
Largeur de surface utile (mm)	800
Hauteur de zone de chargement (mm)	270
Longueur totale (mm)	1325
Largeur totale (mm)	809
Hauteur totale (mm)	990
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Poids (kg)	42
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976525037