

## Information produit

# 92 61 01

## Brucelles universelles



- Les brucelles universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision
- Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec pointes fines, pointes étroites ou rondes, ainsi que différentes longueurs
- Pour l'industrie électronique, les horlogers et les bijoutiers
- Acier inoxydable de haute qualité : outil extrêmement résistant et spécifiquement conçu pour résister à la corrosion dans une variété d'environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs
- Acier inoxydable

### Informations générales

Réf.	92 61 01
Référence alternative	7320.SA.B
EAN	4003773085119
Matériel	acier inoxydable
Intérieur des mâchoires	intérieur des mâchoires strié
Poids	58 g
Dimensions	200 x 12 x 20 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

### Attributs techniques

Surface	finition mate
Finition	droite
Largeur des pointes (A)	2 mm
Largeur des pointes (B)	3,2 mm
Version pointe des brucelles	émoussées
Résistant à la corrosion	oui
Résistance aux acides	très bien
Certifiées ESD	non
Certifié VDE	non
Poignées	Industrie Electricité
Magnétique	non-magnétisable (80%)

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*