

Termékinformációk

97 52 06 SB

Krimpelő fogó

Kétkezes kezelésre is



- Forrasztás nélküli villamos csatlakozásokhoz
- A karos áttétel következtében akár 30 %-al kisebb kézierő a kapható krimp fogókhoz képest
- állandóan jó minőségű krimpelés a precíziós profilokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
- Krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- Kétkezes kezelés a nagy vezeték-keresztmetszetek egyszerű krimpeléséhez
- Jól kezelhető a kiegyensúlyozott súlyponttal, lesarkított fejjel és ergonomiailag formázott fogantyúkkal
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett

Altalános

Cikkszám	97 52 06 SB
EAN	4003773039464
Fogó	barnított
Fej	barnított
Fogantyúk	csúszásgátló műanyag burkolattal
Súly	587 g
Méreték	250 x 115 x 30 mm

Műszaki jellemzők

Alkalmazás	szigetelt kábelsaru, dugaszoló csatlakozó + homlokillesztő
Kapacitás négyzetmilliméter	0,5 — 6 mm ²
Fészkek száma	3
AWG	20 — 10

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



harmadik lépés: nagyobb erőt igénylő munkánál, például 6,00 mm²-es szigetelt összekötőknél a hosszabb fogás miatt kétkezes használat is lehetséges.



második lépés: ekkor az egész kezet használni kell a további krimpelő művelethez



első lépés: a szár elhozása két ujjal, - mindkét pofa ráfektetése a préselni kívánt csatlakozóra