

## opvangbak classic-line

voor 1 x IBC, opvangvolume 1000 l,  
hoogte x breedte x diepte 860 x  
1280 x 1910 mm, Gemaakt met  
vulgedeelte en rooster van staal met  
corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 235744

### opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 1 x IBC
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 860 x 1280 x 1910 mm
- draagvermogen 2000 kg
- van polyethyleen in blauw
- Gemaakt met vulgedeelte en rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- 5 jaar garantie



## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	IBC-station	draagvermogen	2000 kg
type opvangbak	opvangbak	materiaal	polyethyleen
opslagplaats	onderdak	kleur	blauw
opvangvolume	1000 l	opvangbak uitrusting	vulgedeelte, rooster
capaciteit	1 x IBC	materiaal rooster	staal
geschikt voor gevaarlijke	aquatoxische en bijtende	oppervlak rooster	verzinkt

stof	stoffen	
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdbaar ja
hoogte	860 mm	garantie 5 jaar
breedte	1280 mm	gewicht 115 kg
diepte	1910 mm	

## Gerelateerde Producten

235752		dekselopener, Binnendiameter 170 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
235753		dekselopener, Binnendiameter 250 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag