

RAPIDLIFT materiaalstandaard



draagvermogen 150 kg, platform van staal, met steunrand, platform kantelbaar, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, hoogte 720 - 1070 mm, met massief rubber-banden

Artikelnummer: 402202



RAPIDLIFT Materiaalstandaard

voor de gemakkelijke levering van materiaal

materiaalstandaard

- draagvermogen 150 kg
- platform van staal, met steunrand
- platform kantelbaar
- staalconstructie, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw
- hoogte 720 - 1070 mm
- hoogteverstelling door traploos, met neerlaatlomping
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 75 mm
- met massief rubber-banden
- wielstand rechthoekig

Technische details

transporttoestel	dolly	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
type wagen	materiaalstandaard	banden	massief rubber
draagvermogen	150 kg	wiel-Ø	75 mm
lengte platform	510 mm	elektrisch geleidend	nee

breedte platform	410 mm	materiaal	staal
etages aantal	1 stuks	materiaal verwerking	gelast
etage-inrichting	kantelbaar	euronorm	nee
hoogte	720-1070 mm	constructies	geen
lengte	510 mm	wagen uitrusting	excl. uitrusting
breedte	410 mm	in-/uitklapbaar	nee
hoogteverstelling door	traploos, met neerlaatdemping	wielstand	rechthoekig
etagetype	staalplaat	oppervlak	m. poedercoating
materiaal platform	staal	kleur	verkeersblauw // RAL5017
platform uitrusting	steunrand	gewicht	30 kg
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen		

Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm