

Körper-/Augendusche

G 1902

Mit Augendusche mit Becken und 2 fixen Brauseköpfen, Durchlaufmenge 75 l/min, Anschluss 1 1/4" innen, aus Stahl, Zum Aufstellen auf dem Boden

Artikelnummer: 271586



Körper-/Augendusche



- Geeignet für den Einsatz in gefährlicher Umgebung
- Zur Aufstellung im Innenbereich
- Mit Augendusche mit Becken und 2 fixen Brauseköpfen
- gemäß EN 15154-1 und -2
- Duschkopf Ausführung: 1 gerader Duschkopf
- Durchlaufmenge 75 l/min
- Anschluss 1 1/4" innen
- aus Stahl
- Becken aus Edelstahl
- Zum Aufstellen auf dem Boden
- Lieferumfang: inklusive Bodenplatte

Technische Details

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Sicherheitsausstattung | Erste-Hilfe | Duschkopf Ausführung | 1 gerader Duschkopf |
| Erste-Hilfe-Ausstattung | Körper-/Augendusche | Durchlauf | 75 l/min |
| geeignet für (Branche/Bereich) | Gefahrumgebung | Anschlussgewinde | 1 1/4" innen |
| Einsatzort | Innenbereich | Material Gestell | Stahl |
| Norm | EN 15154-1,-2 | Material Becken | Edelstahl |

| | | | |
|---------------------|---|--------------|-----------------------|
| Dusche Ausführung | Augendusche mit Becken und 2 fixen Brauseköpfen | Lieferumfang | inklusive Bodenplatte |
| Aufstellung/Montage | Boden | Gewicht | 18,14 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 271782 |  | Prüfwagen für Körper-/Augendusche, Auffangvolumen 30 l, Höhe x Breite 2100 x 440 mm, Aus Kunststoff in rot/schwarz, Unterbau 4 Rollen |
| 271886 |  | Fußpedal für Körper-/Augendusche, Aus Stahl |