

Kastenroller

Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform durchbrochen mit Gitterboden, Gestell in rot, 4 Lenkrollen, Mit Kunststoff-Bereifung auf Kunststoff-Felge



Artikelnummer: 992484

Kastenroller

speziell für den leichten Transport von Euronorm-Behältern

Kastenroller





- Traglast 250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
- Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
- Plattform durchbrochen mit Gitterboden
- Gestell in rot
- ABSkonstruktion
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Mit Kunststoff-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Naben mit Gleitlager

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Bereifung	Kunststoff
Rollertyp	Kastenroller	Material Felge	Kunststoff
Traglast	250 kg	Radlager	Gleitlager
Euronorm	ja	Durchmesser Rad	100 mm
Ladeflächenlänge	600 mm	Länge	600 mm
Ladeflächenbreite	400 mm	Breite	400 mm
Plattform Konstruktion	Gitterboden	Farbe	rot

Material	ABS	Gewicht	3,75 kg
Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen		

Dazu passt auch ...

149735		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215913		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 400 x 300 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße