

Technische Daten	
PG-Anschlussbuchse Bestell-Nr. 700-972-0BB12 Bestell-Nr. 700-972-0BA12	Ja Nein
Abmessungen in mm (T x B x H)	64 x 40 x 17
Gewicht	ca. 40 g
Kabelabgang	Senkrechter Kabelabgang, geeignet für FastConnect ¹⁾ -Absollierwerkzeug
Abschlusswiderstand	Widerstandskombination integriert und über Schliebeschalter zuschaltbar
Übertragungsrate	max. 12 Mbit/s
Schnittstellen PROFIBUS-Teilnehmer	SUB-D-Buchse, 9-polig
Maximaler Außendurchmesser	8,0 mm
PROFIBUS-Busleitung	60/75 °C Kupferkabel bis 1,0 mm ²
Anschlussart	4 Reihen клемmen
Versorgungsspannung	4,75 ... 5,25 V DC (muss vom Endgerät kommen)
Stromaufnahme	max. 12,5 mA
Verschmutzungsgrad	2
Umgebungstemperatur	0 °C ... +60 °C
Transport- und Lagertemperatur	-25 °C ... +80 °C
Relative Feuchte	max. 75 % bei +25 °C
Schutzart	IP 20