

Artikelnummer: 132514

Kurzbeschreibung: Rvs handpomp 0,3 - 0,6/slag

Langbeschreibung: Rvs handpomp 0,3 - 0,6 /slag: Speciaal geschikt voor brandbare stoffen als benzine, oplosmiddelen (ook aceton), verdunningen en voor alle neutrale, iets agressieve en dunne, vloeibare levensmiddelen. Gecontroleerd door de TUV München middels risicoanalyse en beoordeling van ontstekingsbronnen. De behuizing van de pomp is van roestvrij staal 1.4571, alle dichtingen van PTFE. Lengte van de verticale buis: 1000 mm. ø 32 mm. Spuitcapaciteit ca. 0,3 - 0,6 l/hub. De pomp wordt geleverd met een 1/2"-slingaansluiting, een uitloop, een vatadapter van vernikkeld messing met steun voor schroefdraadaansluiting G2 en een kabelset voor potentiaalaanpassing. Door het 2"-schroefdraad zijn de handpompen geschikt voor stalen vaten van 60 of 200 liter. Voor vaten of jerrycans van kunststof krijgt u op aanvraag een adapter.
Schroefdraad: G2"
Duikdiepte: 1000 mm

