

PRODUKTDATENBLATT

LGZ F1

PROLINE ●●●○

●●●●○ Lebensdauer

gerade



- Hohe Lebensdauer
- Schnelle Zerspanung
- Widerstandsfähiger Faserstoffträger

Zirkon-Fächerschleifscheibe mit Faserstoffträger. Sehr gute Leistungen bei Edelstahl und Bestleistungen bei Stahl.



Typenbezeichnung	LGZ F1
Artikelbezeichnung 1	Lamellenschleifscheibe
Artikel-Nr.	202834
GTIN	4011890050170
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,084 kg
Produktabmessung	125 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schleifscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Körnung SU	120
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK05
Produktkategorie-Text	LS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890049051
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	130 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,840 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	DE