

Cordon ROLINE S/FTP(PiMF) Cat.6A / 10 Gigabit, LSOH, Component Level, noir, 10,0 m

Numéro d'article	21.15.2857
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.15.2857
EAN (pièce unique)	7611990159475



Ces cordons de brassage ou câbles de raccordement spécialement conçus pour un câblage structuré dans les bâtiments offrent une qualité Cat.6a-Component-Level, c'est-à-dire qu'ils ont répondu à la norme exigeante de la catégorie 6a.

- Cordon Twisted Pair doublement blindé de grande qualité ROLINE équipé de connecteurs RJ-45 blindés
- Contacts dorés de grande valeur
- Résistant grâce à une protection anti-plier moulée
- Assignation des pins: 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse en cuivre étamé
- Impédance: 100 Ohm

Anti-halogène, résistant à la flamme, dégageant peu de fumée.

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble S/FTP
Couleur	noir
Longueur	10 m

Type de protection	SFTP
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Certifié Component-Level	oui
Nombre de fils	8
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Couleur (douille)	noir
Câble LSOH	oui
Connecteur type RJ45	Standard