

## Kappes

### Großraumschrank mit Kästen RasterPlan®

® RasterPlan

KAPPES



Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1130 x 590 mm, 126 Kästen aus Polyethylen, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 7 Ebenen mit Stahlboden und 126 Kästen, 3 Schublade(n), Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 522368



### Kappes Großraum-Schrank RasterPlan®

#### mit Favorit-Sichtlagerkästen

Großraumschrank mit Kästen

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1130 x 590 mm
- 126 Kästen aus Polyethylen
- Bestückung 3 x H x B x T 200 x 300 x 500 mm, 10 x H x B x T 150 x 200 x 350 mm, 7 x H x B x T 130 x 140 x 290 mm, 14 x H x B x T 130 x 140 x 230 mm, 20 x H x B x T 75 x 105 x 160 mm
- Traglast je Ebene 50 kg
- Konstruktion aus Stahlblech
- Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür mit Loch-/Schlitzprägung
- doppelwandige Türen mit durchgehender Gestängeführung
- Türöffnungswinkel 200 °

- Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 7 Ebenen mit Stahlboden und 126 Kästen
- Im Raster von 10 mm verstellbar
- Tür: 40 x H x B x T 75 x 105 x 160 mm, 32 x H x B x T 45 x 105 x 85 mm
- 3 Schublade(n)
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Traglast je Auszugsboden 50 kg
- Schubladen ab halber Höhe abwärts beliebig einsetzbar
- mit Drehgriff
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung




## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schrantyp	Universalschrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Loch-/Schlitzprägung	Schließsystem	Zylinderschloss
Höhe	1950 mm	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Breite	1130 mm	Unterbau	Sockel
Tiefe	590 mm	Material	Stahlblech
Schrank Ausstattung	Böden, Kästen, Schubladen	Höhenverstellraster Ebene	10 mm
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	7 Stück	abschließbar	ja
Traglast Fachboden	50 kg	Mitteltrennwand	nein
Sichtlagerkästen Anzahl	126 Stück	Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene
Kasten-Anzahl x Größe	3 x H x B x T 200 x 300 x 500 mm, 10 x H x B x T 150 x 200 x 350 mm, 7 x H x B x T 130 x 140 x 290 mm, 14 x H x B x T 130 x 140	Auszug Schublade	100 %
Kasten-Anzahl x Größe Tür	40 x H x B x T 75 x 105 x 160 mm, 32 x H x B x T 45 x 105 x 85 mm	Verriegelung	3-seitig
Material Kasten	Polyethylen	Türöffnungswinkel	200 °
Schubladen Anzahl	3 Stück	Griff	Drehgriff
Traglast Auszug	50 kg	fahrbar	nein
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Tür Ausführung	doppelwandige Türen mit durchgehender Gestängeführung
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Gewicht	187,57 kg

## Zubehör

323236		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 160 / 140 mm, Aus Polyethylen in blau
323247		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in blau
323258		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 / 245 mm, Aus Polyethylen in blau
323269		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in blau
323305		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 160 / 140 mm, Aus Polyethylen in gelb
323316		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in gelb
323327		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 / 245 mm, Aus Polyethylen in gelb
323338		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in gelb
323371		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 160 / 140 mm, Aus Polyethylen in grün
323382		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in grün
323393		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 / 245 mm, Aus Polyethylen in grün
323407		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in grün
323429		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 160 / 140 mm, Aus Polyethylen in rot
323451		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in rot
323462		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 / 245 mm, Aus Polyethylen in rot
323473		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in rot
324578		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 160 / 140 mm, Aus Polyethylen in grau
324589		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in grau
324603		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 / 245 mm, Aus Polyethylen in grau
324614		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in grau

**Dazu passt auch ...**

114305		Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz