

DIGITUS®

## Patchkabel Kat. 6A, S/FTP

Neue Patchkabel mit einem überarbeiteten Stecker! Die Knickschutztülle mit Rasthebelschutz verhindert das Verhaken der Kabel und schützt zugleich den Rasthebel vor dem Abbrechen.

- **Stecker RJ45:** 2x RJ45, Kat. 6A
- **Kabel:** 4 x 2 AWG 26/7, Kat.6A, twisted pair, 100 Ohm, halogenfrei
- **Kabelschirmung:** S/FTP Paare in Metallfolie und gesamtgeflechtgeschirmt
- **Mantel:** LSZH
- **Kabelbedruckung:** Markenname, Kabellänge und Kabelinformation
- **Belegung:** 1:1
- **Robustheit:** Stecker umspritzt mit flexibler Knickschutztülle, Knickschutztülle mit Rasthebelschutz
- **Unterstützt:** 1 Gigabit Ethernet und PoE
- getestet nach dem ISO / IEC 11801, DIN EN 50173
- **Farbe Kabel:** blau, grau, grün, rot, schwarz, gelb, / **Farbe Stecker:** gelb
- im Polybag

### Anwendungsbeispiele:

- hervorragend für die Benutzung in Routern, Switches, Servern und anderen aktiven oder passiven Komponenten



Patchkabel Kat. 6A, S/FTP, blau



Patchkabel Kat. 6A, S/FTP, gelb



Patchkabel Kat. 6A, S/FTP, grau



Patchkabel Kat. 6A, S/FTP, grün



Patchkabel Kat. 6A, S/FTP, rot



Patchkabel Kat. 6A, S/FTP, schwarz

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Patchkabel	Kat.6A	S/FTP	blau	blau	0,25 m		DK-1644-A-0025B	11006576
		S/FTP	blau	blau	0,5 m		DK-1644-A-005/B	11005914
	Kat.6A	S/FTP	blau	blau	1,0 m		DK-1644-A-010/B	11005918
		S/FTP	blau	blau	2,0 m		DK-1644-A-020/B	11005922
	Kat.6A	S/FTP	blau	blau	3,0 m		DK-1644-A-030/B	11005929
		S/FTP	blau	blau	5,0 m		DK-1644-A-050/B	11005933
	Kat.6A	S/FTP	blau	blau	7,0 m		DK-1644-A-070/B	11005939
		S/FTP	blau	blau	10,0 m		DK-1644-A-100/B	11005943
	Kat.6A	S/FTP	gelb	gelb	0,25 m		DK-1644-A-0025Y	11006580
		S/FTP	gelb	gelb	0,5 m		DK-1644-A-005/Y	11005916
	Kat.6A	S/FTP	gelb	gelb	1,0 m		DK-1644-A-010/Y	11005920
		S/FTP	gelb	gelb	2,0 m		DK-1644-A-020/Y	11005926
	Kat.6A	S/FTP	gelb	gelb	3,0 m		DK-1644-A-030/Y	11005932
		S/FTP	gelb	gelb	5,0 m		DK-1644-A-050/Y	11005937
	Kat.6A	S/FTP	gelb	gelb	7,0 m		DK-1644-A-070/Y	11005941
		S/FTP	gelb	gelb	10,0 m		DK-1644-A-100/Y	11005945
	Kat.6A	S/FTP	grau	grau	0,25 m		DK-1644-A-0025	11005927
		S/FTP	grau	grau	0,5 m		DK-1644-A-005	11005910
	Kat.6A	S/FTP	grau	grau	1,0 m		DK-1644-A-010	11005917
		S/FTP	grau	grau	1,5 m		DK-1644-A-015	11007789
	Kat.6A	S/FTP	grau	grau	2,0 m		DK-1644-A-020	11005921
		S/FTP	grau	grau	2,5 m		DK-1644-A-025	11007800
	Kat.6A	S/FTP	grau	grau	3,0 m		DK-1644-A-030	11005928
		S/FTP	grau	grau	5,0 m		DK-1644-A-050	11005907
	Kat.6A	S/FTP	grau	grau	7,0 m		DK-1644-A-070	11005938
		S/FTP	grau	grau	10,0 m		DK-1644-A-100	11005942
	Kat.6A	S/FTP	grau	grau	15,0 m		DK-1644-A-150	11005947
		S/FTP	grau	grau	20,0 m		DK-1644-A-200	11005950
	Kat.6A	S/FTP	grau	grau	25,0 m		DK-1644-A-250	11005956
		S/FTP	grau	grau	30,0 m		DK-1644-A-300	11005966
	Kat.6A	S/FTP	grün	grün	0,25 m		DK-1644-A-0025G	11006578
		S/FTP	grün	grün	0,5 m		DK-1644-A-005/G	11006192

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
	Kat.6A	S/FTP	grün	grün	1,0 m		DK-1644-A-010/G	11006194
		S/FTP	grün	grün	2,0 m		DK-1644-A-020/G	11005924
	Kat.6A	S/FTP	grün	grün	3,0 m		DK-1644-A-030/G	11005931
		S/FTP	grün	grün	5,0 m		DK-1644-A-050/G	11005935
	Kat.6A	S/FTP	grün	grün	7,0 m		DK-1644-A-070/G	11006195
		S/FTP	grün	grün	10,0 m		DK-1644-A-100/G	11005944
	Kat.6A	S/FTP	grün	grün	20,0 m		DK-1644-A-200/G	11007841
		S/FTP	rot	rot	0,25 m		DK-1644-A-0025R	11006579
	Kat.6A	S/FTP	rot	rot	0,5 m		DK-1644-A-005/R	11005915
		S/FTP	rot	rot	1,0 m		DK-1644-A-010/R	11005919
	Kat.6A	S/FTP	rot	rot	2,0 m		DK-1644-A-020/R	11005925
		S/FTP	rot	rot	3,0 m		DK-1644-A-030/R	11005906
	Kat.6A	S/FTP	rot	rot	5,0 m		DK-1644-A-050/R	11005936
		S/FTP	rot	rot	7,0 m		DK-1644-A-070/R	11006196
	Kat.6A	S/FTP	rot	rot	10,0 m		DK-1644-A-100/R	11005946
		S/FTP	schwarz	schwarz	0,25 m		DK1644-A0025/BL	11006577
	Kat.6A	S/FTP	schwarz	schwarz	0,5 m		DK1644-A-005/BL	11006191
		S/FTP	schwarz	schwarz	1,0 m		DK1644-A-010/BL	11006193
	Kat.6A	S/FTP	schwarz	schwarz	2,0 m		DK1644-A-020/BL	11005923
		S/FTP	schwarz	schwarz	3,0 m		DK1644-A-030/BL	11005930
	Kat.6A	S/FTP	schwarz	schwarz	5,0 m		DK1644-A-050/BL	11005934
		S/FTP	schwarz	schwarz	7,0 m		DK1644-A-070/BL	11005940
	Kat.6A	S/FTP	schwarz	schwarz	10,0 m		DK1644-A-100/BL	11006197
		S/FTP	schwarz	schwarz	30,0 m		DK1644-A-300/BL	11007842