

**Artikelnummer:** 132514

**Kurzbeschreibung:** Edelstahl-Handpumpe 0.3 - 0,6 l/Hub

**Langbeschreibung:** Edelstahl-Handpumpe 0.3 - 0,6 l/Hub: Speziell geeignet für brennbare Medien wie Benzin, Lösemittel (auch Aceton), Verdünnungen sowie für alle neutralen, leicht aggressiven und dünnflüssigen Lebensmittel. Geprüft durch Risikoanalyse und Zündquellenbewertung des TÜV München. Pumpenkörper aus Edelstahl 1.4571, alle Dichtungen aus PTFE. Tauchrohrlänge 1000 mm, Ø 32 mm. Förderleistungen ca. 0,3 - 0,6 l/Hub. Die Pumpe wird mit einem 1a'-Auslaufbogen, einem Schlauchanschluss einem Auslaufbogen, einem Fass-Adapter aus vernickeltem Messing mit Feststeller-Gewindeanschluss G2 und einem Potentialausgleichskabel-Set geliefert. Aufgrund des 2a'-Gewindes passen die Handpumpen in 60- oder 200-Liter-Stahlfässer. Für Kunststoff-Fässer oder Kanister erhalten Sie auf Anfrage einen Adapter. Gewinde: G2" Tauchtiefe: 1000 mm

