

## Produktinformation

87 41 250

### Schraubzange



- Für metrische und zöllige Muttern und Schrauben mit Schlüsselweiten von 10 bis 32 mm (3/8" bis 1 1/4"); selbstklemmend im Bereich ab 17 mm: kein Abrutschen am Werkstück
- Spielfreies Fassen metrischer oder zölliger Sechskantschraubenköpfe, kein Verrunden der Schraubenköpfe
- Sicheres und festes Greifen auch verrundeter, verrosteter oder überlackierter Muttern und Schrauben
- Ideal für Arbeiten an Kfz-Bremsanlagen
- Schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, auch mit einer Hand möglich
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Günstige Hebelwirkung: optimale Kraftübertragung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, ideal zum Kontern
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet




#### Allgemein

Artikel-Nr.	87 41 250
EAN	4003773054566
Zange	grau atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	328 g
Abmessungen	250 x 48 x 13 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

#### Technische Attribute

Einstellpositionen	15
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	Ø 3/8 – 1 1/4 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	Ø 10 – 32 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Selbstklemmend: kein Abrutschen am Werkstück, weniger Kraftaufwand



Arbeiten an verrosteter Mutter mit verrundeten Kanten



Feinverstellung per Druckknopf: schnell und komfortabel